

Scheda tecnica Maschera di saldatura

WH20 ASPIRE

Codice: J8049

 Stato: **In vendita**

 Data: **Ott 2010**

Versione: 1

Rimpiazza: N/A

Prodotto finito

Proprietà	Valori										
Normative: Immagine prodotto 	DIN EN 175: 1997-08 DIN EN 166: 2002-04 DIN EN 379: 2009-07 CSA Z94.3, ANSI Z87.1+ Marcatura CE su casco, vetrini, Visore:  Descrizione prodotto: J8049: WH20 ASPIRE Visore auto oscurante incluso										
Caratteristiche	J8049: 530gr <ul style="list-style-type: none"> Maschera auto oscurante variabile Casco resistente e leggero Regolazione esterna del DIN variabile 4-9 / 13 Alimentazione a celle solari Tempo di oscuramento 0,5 ms Sensibilità regolabile (high e low) Tempo di ritorno regolabile Due sensori indipendenti Dimensioni area visiva 97x42 mm 										
Ricambi: disponibili	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>J8049</td> <td>Maschera auto oscurante Aspire</td> </tr> <tr> <td>J8331</td> <td>Poggiatesta Aspire</td> </tr> <tr> <td>J8337</td> <td>Fascia antisudore (min.10 pezzi)</td> </tr> <tr> <td>J8319</td> <td>Protezioni esterne 104x115mm WH20 Aspire</td> </tr> <tr> <td>J8302</td> <td>Protezioni interne 51x108mm 2400, Aspire</td> </tr> </tbody> </table>	J8049	Maschera auto oscurante Aspire	J8331	Poggiatesta Aspire	J8337	Fascia antisudore (min.10 pezzi)	J8319	Protezioni esterne 104x115mm WH20 Aspire	J8302	Protezioni interne 51x108mm 2400, Aspire
J8049	Maschera auto oscurante Aspire										
J8331	Poggiatesta Aspire										
J8337	Fascia antisudore (min.10 pezzi)										
J8319	Protezioni esterne 104x115mm WH20 Aspire										
J8302	Protezioni interne 51x108mm 2400, Aspire										
Istruzioni d'uso: Manuale, in 25 lingue EEC											

Confezionamento

 Contenuto: 1 Maschera completa
 Dimensioni LxAxH:
 298x240x250mm (Ext)

 Peso lordo:
 J8049: 890gr

Informativa importante

Questi dati sono stati generati da campioni presi in esame per essere standard tipico del prodotto. I dati vengono forniti a titolo puramente informativo e considerati validi al momento della pubblicazione. Ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta. Attenersi sempre alle istruzioni fornite con ogni dispositivo DPI prima del montaggio e dell'uso.